


Linijski portal DHSL-DGE25ZR-HMPL16

Številka dela: 542982

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z zobatim jermenom in lahke strezne osi, visoko dinamično pozicioniranje in raznolikost modulov. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemальнemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sestav | Linearen portal 1.0 |
| Koristno breme | 0 ... 2 kg |
| Pogon Z osi | HMPL-16 |
| Vrsta pogona Z osi | pnevmatičen |
| Vmesni položaj, os Z | 1-krat |
| Gib Z osi | 0 ... 160 mm |
| Ponovljivost v končni legi, os Z | ± 0,02 mm |
| Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z | ± 0,02 mm |
| Pogon Y osi | DGE-25-ZR-KF |
| Vrsta pogona Y osi | električen Zobat jermen s krogličnimi vodili |
| Vmesni položaj, os Y | poljuben |
| Gib Y osi | 0 ... 2.000 mm |
| Ponovljivost v končni legi, os Y | ± 0,1 mm |
| Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y | ± 0,1 mm |