


Linijski portal DHSL-2DGPL25S-HMPL20

Številka dela: 542990

FESTO

Sestavljen je iz pogona brez batnice z vodilno osjo in lahke strezne osi, visoko dinamičen s Soft Stop, natančen, modularen. Definiran vmesnik k Festo vrtlnemu in prijemальнemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 2.0
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	HMPL-20
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Z	1-krat
Gib Z osi	0 ... 200 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	2x GPL-25-SPC11
Vrsta pogona Y osi	servopnevmatično
Vmesni položaj, os Y	2-krat
Gib Y osi	0 ... 1.600 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 1 mm