

Linijski portal DHSL-2DGE25RF-DGEA18

Številka dela: 542998


FESTO

Sestavljen je iz električne osi z zobatim jermenom in valjčnimi vodili ter vodilne osi in električne ročične osi, visoko dinamično pozicioniranje.

Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemaletnemu programu.

Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 2.0
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	DGEA-18
Vrsta pogona Z osi	električen Zobat jermen DGEA
Vmesni položaj, os Z	poljubn
Gib Z osi	0 ... 400 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,05 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,05 mm
Pogon Y osi	2x DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s kotalnimi vodili
Vmesni položaj, os Y	poljubn
Gib Y osi	0 ... 2.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,1 mm