


Prostorski portal DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-HMPL20

Številka dela: 543036

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z zobatim jermenom in valjčnimi vodili, vertikalna modularna strezna os, natančno pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Prostorski portal 2.0
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	HMPL-20
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Z	1-krat
Gib Z osi	0 ... 200 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	2x DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s kotalnimi vodili 2x
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,1 mm
Pogon X osi	DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona X osi	električen Zobat jermen s kotalnimi vodili
Vmesni položaj, os X	poljuben
Gib X osi	0 ... 3.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os X	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os X	± 0,1 mm