

Vtič
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Številka dela: 543109

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Teža izdelka	44.3 g
Električni priključek 1	Vtič, raven, M12x1, 4-polni, D-kodiran, z možnostjo oklopa
Kodiranje vtičev	D
Električni priključek 2	vijačna sponka, možnost oklopa
Območje delovne napetosti DC	0 V...250 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...250 V
Odpornost proti udarni napetosti	2.5 kV
Lastnosti prenosa	DIN EN 50173/CAT 5
Dovoljen premer kabla	6 mm...8 mm
Prečni prerez priključka	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	cinkova tlačna litina, nikljana
Material vtičnih kontaktov	medenina, pozlačena