



Regulatorska plošča VMPA2-B8-R7C2-C-10

Številka dela: 543348

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	21 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatično vertikalno povezovanje	Regulator tlaka za 4, reverzibilno
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak s sekundarnim odzračevanjem
Izbira manometra	možno
Območje regulacije tlaka	0.5 bar...8.5 bar
Vstopni tlak 1	0.5 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Največji pritezni moment	0.65 Nm
Teža izdelka	180 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči
Priključek manometra	z držalno spono
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material upravljalne enote	PA
Material tesnil	NBR
Material regulatorskega ohišja	PA