



Krmilni drsnik VHER-AH-M04E-N18-LD

Številka dela: 545262

FESTO

v kovinski izvedbi, z zaznavanjem položaja ročice, potni ventil 4/3 v osnovnem položaju odzračen, smer odvoda na stran.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	4/3 odzračen
Način vklopa	ročno
Normalni imenski pretok	600 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcijska zgradba	Vrtljiv drsnik
Imenska velikost	6 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	trd
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	povraten
Brez prekrivanja	da
Prikaz stanja signala	s priborom
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Vklopni moment	1,1 Nm
Masa izdelka	260 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 3	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 4	NPT1/8-27
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij