

Hitro vijačeni priključek

CK-1/2-PK-9

Številka dela: 546069

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	9 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritrditev	tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2	za vtični priključek z notranjim Ø 9 mm z matico
Material ohišja	Aluminij eloksiran