

Kotna priključna plošča VABF-S2-1-A1G2-N38

Številka dela: 546098

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	42 mm
Na podlagi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	176 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina