

# Osnovni ventil LFMA-D-MIDI-A-U

Številka dela: 546446

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                         | Vrednost                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Serijska                           | D                                                                 |
| Velikost                           | mid                                                               |
| Konstruktivna zgradba              | vlaknasti filter                                                  |
| Finost filtra                      | 0.01 µm                                                           |
| Izpust kondenzata                  | popolnoma avtomatsko                                              |
| Delovni tlak                       | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                               |
| Delovni medij                      | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4]<br>Inertni plini |
| Razred čistosti zraka na izhodu    | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [3:4:2]<br>Inertni plini |
| Učinkovitost filtra                | 99.9999 %                                                         |
| Zaščita posode                     | kovinska zaščitna košara                                          |
| Razred korozijske odpornosti KBK   | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                 |
| Skladnost z LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura medija                 | 33.8 °F...140 °F                                                  |
| Temperatura okolice                | 14 °F...140 °F                                                    |
| Stopnja ločevanja drobnih delcev   | 99995 %                                                           |
| MPPS                               | 0.05 µm                                                           |
| Učinkovitost ločevanja MPPS        | 99.95 %                                                           |
| Vsebnost preostalega olja          | 2.7E-07 oz/yd <sup>3</sup>                                        |
| Stopnja ločevanja oljnega aerosola | 99 %                                                              |
| Način pritrditve                   | vgradnja v napeljavo<br>z opremo<br>izbirno:                      |
| Položaj vgradnje                   | navpično +/- 5°                                                   |
| Material ohišja                    | cinkova tlačna litina                                             |
| Material filtra                    | borsilikatna vlakna                                               |
| Material posode                    | PC                                                                |
| Napotek glede materialov           | V skladu z RoHS                                                   |
| Teža izdelka                       | 22.8 unča                                                         |