

Cev iz umetne mase

PUN-3/16X1/32-U-GN

Številka dela: 546616

FESTO

kalibrirana zunaj, primerena za QS in QB vtične priključke.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Old part no. 13023169



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	3/16
Notranji premer, cole	1/8
Min. polmer krivljenja	0,339 "
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14 ... 150 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-68 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,129 oz/ft
Barva	zelena
Trdota v Shore	A 98 +/- 3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)