


Priključna plošča VMPA2-AP-2-1-EMS-4

Številka dela: 546803

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	42 mm
Dolžina	107.3 mm
Dimenzija rasterja	21 mm
Največje število ventilskih mest	2
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	210 g
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina