


Blažilnik DYSW-10-17-Y1F

Številka dela: 548074

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Hod	17 mm
Blaženje	samonastavljivo mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	17 mm
Največja omejevalna sila	700 N
Največja poraba energije na hod	8 J
Največja poraba energije na uro	30000 J
Največja preostala energija	0.03 J
Ponastavitvena sila	3.5 N
Min. sila vstavljanja	25 N
Teža izdelka	67 g
Masni razpon	20 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo