

Blažilnik
DYEF-M8-Y1F
Številka dela: 548373

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M8
Hod	3.4 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh s kovinskim omejevalnikom
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	0.8 m/s
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Dolžina blaženja	3.4 mm
Največja poraba energije na hod	0.04 J
Teža izdelka	11.9 g
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo