

Magnetna tuljava MD-2-24VDC-PA

Številka dela: 549903

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Trajanje vklopa	100%
Karakteristike tuljave	24 V DC: 6,8 W
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...50 °C
Največji pritezni moment navojnega priključka	0.5 Nm
Teža izdelka	110 g
Električni priključek	v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	duroplast baker Jeklo
Material navitja	baker