


Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4N-1/4:C3J1D7A1F3-WP

Številka dela: 550483

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom možnost zaklepanja z dodatki
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	vklopni ventil filter regulator z manometrom
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	4.5 bar...10 bar
Območje regulacije tlaka	4 bar...9 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	700 l/min
Karakteristike tuljave	24 V DC: 1,8 W
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	2200 g
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 3	G1/4 1/4 NPT
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	PC