



Hitro odzračitveni ventil SE-1/4

Številka dela: 552431

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Hitro odzračevanje
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Normalni nazivni pretok, odzračevanje, 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1700 l/min
Normalni nazivni pretok, polnjenje, 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	950 l/min
Delovni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okolice	-20 °C...75 °C
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nazivni premer	8 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Teža izdelka	250 g
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Material tesnil	NBR