

Filter iz aktivnega oglja MS9-LFX-3/4-U

Številka dela: 552996

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	9
Serijska	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Filter iz aktivnega oglja
Delovni tlak	0 bar...20 bar
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	6500 l/min
Delovni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medija	5 °C...30 °C
Vsebnost preostalega olja	0.003 mg/m³
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	2000 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Material pokrova	PA
Material tesnil	NBR
Material filtra	aktivno oglje
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina
Material opazovalnega okenca	PA