


Vertikalna napajalna plošča VABF-S2-2-P1A3-N12

Številka dela: 555787

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstrukcijska širina	54 mm
Na podlagi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatično vertikalno povezovanje	alternativna oskrba s tlakom za 1
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vstopni tlak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	2800 l/min
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	605 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina