


Povezovalna plošča VABV-S6-1Q-N12

Številka dela: 556988

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	43 mm
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Napotek glede prisilne dinamizacije	Preklopna frekvenca vsaj 1/mesec
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	570 g
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material plošče	aluminijeva tlačna litina