


Aksialni sklop EAMM-A-K95-120G

Številka dela: 557997

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	150 Nm
Teža izdelka	2670 g
Koda vmesnika aktuatorja	K95
Koda vmesnika Motor In	120G
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS