

Zatič gredi
EAMB-44-7-35X30-32X32
Številka dela: 558038

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	35 mm
Premmer nosilca 2	32 mm
Velikost	185
Nazivna dolžina	30 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	75.3 kgmm ²
Prenosljivi navor	200 Nm
Teža izdelka	463 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS