


# Prirobnica motorja EAMF-A-62B-70A

Številka dela: 558179

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                    | Vrednost        |
|-------------------------------|-----------------|
| Položaj vgradnje              | poljubno        |
| Skladnost z LABS              | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladiščenja      | -25 °C...60 °C  |
| Relativna zračna vlažnost     | 0-95 %          |
| Temperatura okolice           | -10 °C...60 °C  |
| Teža izdelka                  | 132 g           |
| Koda vmesnika Motor In        | 70 A            |
| Vmesniška koda ohišja sklopke | 62B             |
| Napotek glede materialov      | V skladu z RoHS |