

# Aksialni sklop EAMM-A-K38-57A

Številka dela: 560681

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	3.6 Nm
Teža izdelka	130 g
Koda vmesnika aktuatorja	K38
Koda vmesnika Motor In	57 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS