

Električna povezava VMPAL-EVAP-10-2

Številka dela: 560962

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost ventila	10 mm
Največje število ventilskih mest	1
Največje število ventilskih tuljav	2
Integrirana funkcija	barvno kodirana dodelitev ventilske funkcije
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	9 g
Barva ohišja	črna
Material ohišja	PA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS