

# Priključna plošča VMPAL-AP-14-QS8-2

Številka dela: 560990

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Širina                                   | 14.9 mm                                                        |
| Dolžina                                  | 107.3 mm                                                       |
| Dimenzija rasterja                       | 14.9 mm                                                        |
| Velikost ventila                         | 14 mm                                                          |
| Največje število ventilskih mest         | 1                                                              |
| Smer toka                                | obojestranski                                                  |
| Zgradba ventilskega otoka                | možnost kombiniranja različno velikih ventilov                 |
| Največje število ventilskih tuljav       | 2                                                              |
| Delovni tlak                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                         |
| Krmilni tlak                             | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                             |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 3 – močna odpornost proti koroziji                             |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura okolice                      | -5 °C...50 °C                                                  |
| Teža izdelka                             | 59.25 g                                                        |
| Pnevmatični priključek 2                 | za zunanji Ø cevi 8 mm                                         |
| Pnevmatični priključek 4                 | za zunanji Ø gibke cevi 8 mm                                   |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                |
| Material priključne plošče               | ojačan PA                                                      |