



Tipka PR-3-M5-RD

Številka dela: 561615

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	ročno
Širina	22,5 mm
Normalni imenski pretok	80 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Sedež bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	2 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta krmiljenja	neposredno
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	25 N
Masa izdelka	426 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran