


Vklopni ventil MS9-EM-G-S-VS

Številka dela: 562952

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serijska	MS
Velikost	9
Dimenzija rasterja	90 mm
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način upravljanja	ročno
Načelo tesnjenja	mehko
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom
Način vračanja	Prisilno vodenje
Način krmiljenja	neposredno
Ventilska funkcija	3/2, bistabilen
Delovni tlak	0 bar...20 bar
Prekritje	pozitivno prekrivanje
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	18000 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3	14100 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Raven zvočnega tlaka	93 dB(A)
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	2400 g
Pnevmatični priključek 3	G1
Material batnega drsnika	POM
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina