



Zasučni pogon DRQD-B-25-180-PPVJ-A-AL-FW

FESTO

Številka dela: 563343
Izdelek, ki se opušča

za zaznavanje položaja, z nastavljenim dušenjem v končnih legah in
zobniški reduktor z izenačevanjem zračnosti. Prikluček za stisnjeni zrak
levo.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko	-20 / + 6 deg
Zasučni kot	180 deg
Dušenje	Pnevmatično dušenje, nastavljivo
Položaj vgradnje	poljuben
Konstrukcijska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvence pri 6 bar	1,3 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjeni zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	6,1 Nm
Doposten masni vztrajnostni moment	0,002 kgm ²
Način pritrditve	po izbiri: s skoznjo izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pogonske gredi	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminij