

Zaščita odzračevanja VABD-D3-SN-G14

Številka dela: 563400

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-50 °C...60 °C
Način pritrditve	privijačenje z zunanjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	EPDM
Material odzračevalnega vijaka	PA