

# Priključna letev VABM-L1-10HW-G18-5

Številka dela: 566609

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimenzija rasterja                                | 10.5 mm                                |
| Največje število ventilskih mest                  | 16                                     |
| Delovni tlak                                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Odobritev                                         | RCM Mark<br>c UL us – Recognized (OL)  |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 2 – zmerna korozijska obremenitev      |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Največji pritezni moment pri montaži na DIN letev | 1.5 Nm                                 |
| Največji pritezni moment za pritrditev ventila    | 0.45 Nm                                |
| Največji pritezni moment pri stenski montaži      | 3 Nm                                   |
| Teža izdelka                                      | 191 g                                  |
| Priključek za krmilni zrak 12/14                  | M5                                     |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84     | M5                                     |
| Pnevmatični priključek 1                          | G1/8                                   |
| Pnevmatični priključek 2                          | M7                                     |
| Pnevmatični priključek 3                          | G1/8                                   |
| Pnevmatični priključek 4                          | M7                                     |
| Pnevmatični priključek 5                          | G1/8                                   |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS                        |
| Material priključne letve                         | Gnetna aluminijeva zlitina             |