

Električna priključna plošča VAVE-L1-1L2-LR

Številka dela: 566727

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za delovno napetost
Dodatne funkcije	Gašenje obloka Zmanjšanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Stopnja umazanosti	3
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	7.8 g
Prečni prerez priključka	0.14 mm ²
Električni priključek	pletenica
Dolžina kabla	1 m
Konci žil	Kabelska tulka
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Spojka
Barva ohišja	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA