

Merilni modul CPX-CMIX-M1-1

Številka dela: 567417

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostika	diagnostika kanalov in modulov
Odpornost proti kratkemu stiku	da
Diagnostika, specifična za napravo	Podnapetost modulov Podnapetost merilnega sistema prek lokalnega sedemsegmentnega prikaza
Največje število modulov	9
Prikaz	Prikaz s sedmimi segmenti
Prikazi stanja	rumena LED = PL (Power Last) rdeča LED = napaka
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Odjem toka pri nazivni delovni napetosti	80 mA
Odobritev	C-Tick
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	5–95 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	140 g
Osi na niz	1
Število osnih nizov	1
Najdaljša dolžina kabla	30 m
Električni priključek nadzornega vmesnika	doza M9 5 polov
Krmilni vmesnik	digitalni Vodilo CAN s protokolom Festo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA