



Vertikalna tlačna plošča VMPA1-HS

Številka dela: 567805

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	10 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatično vertikalno povezovanje	zapora za 1
Delovni tlak	3 bar...8 bar
Normalen nazivni pretok prezračevanja	103 l/min
Normalni nazivni pretok odzračevanja	213 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	60 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina Ojačan PA