

Cev iz umetne mase PUN-H-1/8-GE-150-CB

Številka dela: 567969

FESTO

dovoljen v živilski industriji (obstoje v hidrolizi)
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	1/8
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	0,039 Fuß
Min. polmer krivljenja	0,02 Fuß
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 145 Psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Neoporečnost za živila	skladno z deklaracijo proizvajalca
Temperatura okolice	-31 ... 145 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,06 oz/ft
Barva	rumena
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)