

Cev iz umetne mase PEN-3/16-BL-150-CB

Številka dela: 569890

FESTO

zunanje kalibrirana, za QS-vtične priključke, polietilen (ni dovoljena pri izdelavi živil).

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Zunanji premer, cole | 3/16 |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 0,075 Fuß |
| Min. polmer krivljenja | 0,039 Fuß |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -14,4 ... 145 Psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura okolice | -22 ... 140 °F |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,1 oz/ft |
| Barva | modra |
| Trdota v Shore | D 52 +/-3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu cevi | PE |