

Vtič
NECU-S-ECG4-HX-Q3
Številka dela: 570922

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Pogostost priključka	1
Način pritrditve	zaskočitev
Električni priključek	4-polni Vtič, raven/rezalna sponka štirikotna oblika
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	3 A
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Premer posamezne žice	0.07 mm
Premer žile	0.8 mm...1 mm
Prečni prerez priključka	0.14 mm ²
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	2
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	PBT PC
Material vtičnih kontaktov	pozlačeno
Dovoljeni izolacijski ovoj	PP PVC TPE-E