


Vtič FBS-SCRJ-PP-GS

Številka dela: 571017

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	60 g
Napotek glede vmesnika področnega vodila	PROFINET LWL
Specifikacija Ethernet-kabla	Optični valovod Polimerno vlakno 980/1000 µm Premer posamezne žile: 2,2 mm
Dovoljen premer kabla	6.5 mm...9.5 mm
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	cínkova tlačna litina nikljan
Material tesnil	NBR TPE