

Fiksna dušilka VMPA-FT-NW1.2-10

Številka dela: 572548

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna funkcija
Pnevmatični priključek 1	priključna plošča
Način pritrditve	privijačenje
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	52 l/min...58 l/min
Delovni tlak	-0.9 bar...10 bar
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Nazivni premer	1.2 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...40 °C
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	0.06 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material votlega vijaka	Gnetna aluminijeva zlitina