

Priključna letev
VABM-L1-14W-G14-4-GR
Številka dela: 573500

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	16 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	4
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	839 g
Priključek za krmilni zrak 12/14	M5
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina