


Vtič
NECU-S1W9-C2-APB
Številka dela: 574589

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	40 mm
Višina	72 mm
Dolžina	17 mm
Način pritrditve	4-40 UNC-2B
Teža izdelka	43 g
Vmesnik področnega vodila	Sub-D, 9-polna, doza
Električni priključek 1	Vtič Sub-D, 9-polni
Električni priključek 2	IDC-sponka
Baudna hitrost	12 Mbit/s
Dovoljen premer kabla	8 mm 8 mm
Prečni prerez priključka	0.64 mm ²
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-25 °C...80 °C
Relativna zračna vlažnost	75 % pri 25 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	Umetna masa, metalizirana