


Časovo zakasnitveni ventil VZ-3-PK-3

Številka dela: 5755

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2 mm
Način upravljanja	pnevmatično
Konstruktivna zgradba	sedežni ventil s povratno vzmetjo
Prekritje	negativno prekrivanje
Napotek glede prisilne dinamizacije	preklopna frekvenca vsaj 1/teden
Delovni tlak	2.5 bar...8 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	90 l/min
Nastavljiv čas zakasnitve	0.25 s...5 s
Trajanje premora za ponastavitev	55 ms
Ponovljivost, nastavitev časa	± 0,5 s
Protieksplozijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	150 g
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo na montažni okvir izbirno:
Pnevmatični priključek	PK-3
Material ohišja	cinkova tlačna litina