


Dvoročni krmilni blok ZSB-1/8-B

Številka dela: 576656

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	4 mm
Način upravljanja	pnevmatično
Položaj vgradnje	poljubno
Varnostna funkcija	Dvoročno upravljanje
Raven zmogljivosti (Performance Level – PL)	dvoročno upravljanje/kategorija 1, raven zmogljivosti c
Delovni tlak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	50 l/min
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o strojih
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za stroje
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Pristojni organ za izdajo certifikata	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	420 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z notranjim navojem izbirno:
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	aluminijeva tlačna litina
Material tesnil	NBR
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran