


Ventil za prednjo ploščo SV-3-M5

Številka dela: 6817

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Način upravljanja	ročno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	65 l/min
Delovni tlak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	sedežni ventil s povratno vzmetjo
Način vračanja	mehanska vzmet
Nazivni premer	2 mm
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	ni reverzibilna
Prekritje	pozitivno prekrivanje
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	12 N
Teža izdelka	40 g
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M5
Material tesnil	NBR
Material ohišja	umetna masa Medenina