


PE pretvornik PE-VK-5.1

Številka dela: 7451

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 60947-5-1
Odobritev	CCC
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Merilna veličina	relativni tlak
Metoda merjenja	pnevmatično-električni pretvornik tlaka PE
Delovni tlak	0 MPa...0.025 MPa 0 bar...0.25 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Preklopni izhod	s kontakti
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Funkcija preklopnega elementa	preklopnik
Vklopna točka	0.0005 bar
Izklopna točka	0.0001 bar
Največja preklopna izhodna napetost AC	250 V
Največja preklopna izhodna napetost DC	250 V
Kategorija uporabe, induktivna obremenitev	AC-14 DC-13
Kategorija uporabe, uporovna obremenitev	AC-12 DC-12
Električni priključek	4-žilni kabel
Električni priključek 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	odprt konec
Dolžina kabla	1 m
Material kablskega plašča	PVC
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatični priključek	M5

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	250 g
Material ohišja	ABS aluminijeva tlačna litina Aluminij, eloksiran
Možnosti nastavitvev	fiksna nastavitvev
Stopnja zaščite	IP62
Izolacijska napetost	2 kV
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja umazanosti	3