

Tlačno stikalo SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Številka dela: 8000033

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilna veličina	relativni tlak
Metoda merjenja	pnevmatično-električni pretvornik tlaka PE
Delovni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Preklopni izhod	s kontakti
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Funkcija preklopnega elementa	preklopnik
Vklopna točka	0.25 bar
Vklopna točka najv.	0.4 bar
Izklopna točka min.	0.05 bar
Največji izhodni tok DC	1000 mA
Najmanjši bremenski tok	2 mA pri 24 V
Odpornost proti kratkemu stiku	ne
Območje delovne napetosti DC	19.2 V...30 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	ne
Električni priključek	4-polni M12 x 1 Vtič v skladu z EN 60947-5-2 okrogla oblika
Način pritrditve	privijačenje
Pnevmatični priključek	G1/8
Teža izdelka	80 g
Material ohišja	jeklo
Material električnega priključka	POM
Možnosti nastavitvev	fiksna nastavitvev
Stopnja zaščite	IP65
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

