

Priključni blok VABM-B10-25E-N12-3-P3

Številka dela: 8026289

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	27.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	960 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Priključek za krmilni zrak 12	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/2 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina