

Enoosni portal EXCT-30- -

Številka dela: 8026576

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	30
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	linijski portal
Delovni tlak	-0.95 bar...8 bar
Največji pospešek	50 m/s ²
Največja hitrost	5 m/s
Ponovljivost	±0,1 mm
Trajanje vklopa	100%
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
Raven zvočnega tlaka	78 dB(A)
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	10 °C...40 °C
Največja procesna sila v smeri Z	300 N
Nazivna obremenitev pri največji dinamiki	3 kg
Način pritrditve	s pritrdilnim sklopom z utornimi kamni
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS