

## Dvojni priključek NPFC-D-R18-R14-M

Številka dela: 8030279

**FESTO**



### Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Material navojnega priključka    | Medenina, nikljana                              |
| Velikost posode                  | 10                                              |
| Delovni tlak                     | -0.95 bar...50 bar                              |
| Delovni medij                    | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev                |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura okolice              | -20 °C...150 °C                                 |
| Teža izdelka                     | 14.7 g                                          |
| Pnevmatični priključek 1         | R1/8                                            |
| Pnevmatični priključek 2         | R1/4                                            |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                 |