


Povezovalna plošča VABV-S1-1HSB-N38

Številka dela: 8030651

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	44 mm
Funkcija iztekajočega zraka	z možnostjo dušenja
Na podlagi standarda	ISO 5599-1
Največje število ventilskih mest	1
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Primernost za vakuum	da
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	490 g
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 4	3/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina